

Acessórios

Kit A



Código 196351-8

Kit B



Pistão A, B, C

Código 196352-6



Compatibilidade dos cartuchos de silicone:

| | | Kit A (suporte 300ml) | Kit B (cartucho 600ml) |
|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Medida do cartucho compatível: | | ø 51.0 x 215 mm | ø 51.0 x 355 |
| Tipo de silicone compatível | Cartucho ø 51.0 x 215mm | Si | Si (compatível usando pistão A) |
| | Cartucho de salchicha ø 51.0 x 355mm | No | Si (compatível usando pistão B) |
| | Silicone a granel | No | Si (compatível usando pistão C) |

Bateria



BL1830:
18V 3.0Ah



BL1815:
18V 1.3Ah

Carregador

DC18RC / DC18RA

Tempo de carga (3,0Ah)
22 min

DC18RC / DC18RA

Tempo de carga (1,3Ah)
15 min



Pistola de silicone a bateria

BCG180Z



Velocidade variável



Iluminação no ponto de trabalho



BCG180Z

18V
LITHIUM-ION

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| Tensão da bateria | 18 V |
| Tipo de bateria | Lítio-ion |
| Força máx. de tensão | 5.000 N |
| Capacidade do cartucho | 300 ml |
| Trabalho contínuo com 1bateria | 480 cartuchos de 300 ml |
| Peso | 2,2 Kg |
| Dimensões. CxLxAI | 402 x 109 x 282 mm |
| Velocidade variável | (dial) |
| Velocidade de alimentação | 0 - 28 mm/seg |

Evita a rotura do cartucho de silicone indicando

Equip. básico: Base para cartucho de 300ml (set A). Sem bateria nem Carregador no equip. básico.

www.makita.pt

Makita

Com o kit de 300ml (set A)



Cartucho de 300ml



Cartucho de silicone não incluído

Design compacto e leve

2,1kg

BCG180Z com suporte de 300ml y bateria BL1815 de 1.3Ah

Obtemos um corpo compacto utilizando uma única estrutura mecânica.

Foto: BCG180Z

DC18RC / DC18RA

Velocidade variável para um máximo controlo da quantidade de silicone aplicado

Velocidade variável por dial

permite regular a saída de silicone para adaptar-se perfeitamente as necessidades das peças de trabalho, a largura ou a quantidade mais adequada de silicone.



Velocidade variável no gatilho

permite ajustar ao máximo a saída de silicone. Ideal para o começo da aplicação ou aplicações em esquinas.



Suporte do cartucho giratório 360°

Graças ao suporte móvel podemos girar o cartucho de silicone 360°, o que facilita a sua aplicação em qualquer posição.



Ponto de luz de LED

Com função de pré-ligação apaga-se uns segundos depois de soltar o gatilho.



Função antigota

O motor retrocede uns milímetros ao soltar o gatilho, evitando assim que o cartucho de silicone siga recebendo pressão.

Punho antideslizante

melhor controlo da máquina e maior conforto para o operário.

Luz indicadora de sobrecargas

Evita a rotura do cartucho de silicone indicando da seguinte maneira:

- Luz a piscar. A máquina está perto de uma sobrecarga.

Luz fixa. A máquina está sobrecarregada. O circuito de sobrecarga desconecta a corrente e evita que continue a força que realiza a máquina.



Com o kit de 600ml (set B)



Design compacto e leve

2,5kg

BCG180Z com o kit de 600ml e bateria BL1815 de 1,3Ah

Obtemos um corpo compacto utilizando uma única estrutura mecânica.



Silicone a granel

Utiliza um sistema de sucção por pistão com o qual conseguimos recolher os silicones servidos em latas a granel.

(Compatível utilizando o pistão adequado)



Cartucho de 300ml

(Compatível utilizando o pistão adequado)

Cartucho de salchicha

(Compatível utilizando o pistão adequado)



Pistola de silicone a bateria BCG180Z

18V
LITIO-ION



Litio-ion EXTREMA TECNOLOGIA



*Com bateria de Lítio-ion, maior
eficácia no trabalho
reduzindo a fadiga na
mão do operário*

Para cartuchos de 300ml

18V
LITIO-ION
BCG180Z



Para silicone a granel ou cartuchos grandes.
600ml (opcional)